



Technische Daten

Antrieb/Steuerung:	Zahnstangenantrieb mit Totmannsteuerung
Spannung:	230V Ladegerät für Akkuspeisung 24V (Steckdose genügt)
Fahrgeschwindigkeit:	0.15 m/sec.
Tragkraft:	125 kg
Neigungswinkel:	-70° bis 70°
Rufstellen:	2 Stück drahtlos, Funk
Fahrschiene:	An Innen- oder Aussenseite der Treppe montiert Stahlrohr 8 cm Durchmesser, pulverbeschichtet in diversen RAL-Farben
Sitz:	Sicher und bequem mit Sicherheitsgurt Farbe Gehäuse: hellgrau
Polster:	Diverse Stoff-, Kunstleder- und Lederbezüge
Vorschriften:	CE – ISO – TÜV
Optionen:	Drehsitz automatisch Personenumschliessende Armlehnen Parkhalt mit Ladestation Zwischenhalt mit Rufstelle Wandbefestigung



11/2015 Änderungen vorbehalten.
Abdruck, auch auszugsweise nur mit der schriftlichen Genehmigung des Herstellers.

IDEART.CH



FLOW II

Treppenlift mit Sitz Für engste Einbausituationen

Rigert AG · Treppenlifte
Fännring 2 · 6403 Küssnacht am Rigi
Telefon: 041 854 20 10
Fax: 041 854 20 11
info@rigert.ch · www.rigert.ch



Für engste Einbausituationen und Wendeltreppen



- Innenbereich
- Montage an Treppeninnen- oder aussenseite
- Sehr enger, platzsparender Schienenverlauf in Kurven
- Über mehrere Etagen einsetzbar
- Ruhige Fahrt mit sanfter Anfahrt und sanftem Stopp
- Drehsitz für sicheren Ein- und Ausstieg
- Sicherheitsrollgurt
- Kräftiger Akkuantrieb im Sitz eingebaut
- Benutzung auch bei Stromausfall möglich
- Sicherer Zahnstangen-Ritzel-Antrieb mit Fangvorrichtung
- Hochklappbare Fussplatte, Sitzfläche und Armlehnen
- Hochwertige Pulverbeschichtung der Fahrbahn
- Kurze Liefertermine



Flow II

Der kurvengängige Treppenlift mit Sitz mit den fast grenzenlosen Möglichkeiten. Durch seinen geringen Platzbedarf überzeugt der Rigert Flow II für engste Einbausituationen. Schon eine Treppenbreite von 62 cm genügt – auch für Wendeltreppen einsetzbar. An der Treppeninnenseite geführt, überwindet er bis zu vier Etagen. Er kann Kurven sowohl nach links wie auch nach rechts in derselben Anlage fahren.

Der Rigert Flow II verfügt über einen äusserst leichtgängigen Drehsitz mit einem patentierten Schwenkmechanismus. Mühelos kann der Sitz und die Fussplatte für den sicheren und bequemen Ein- und Ausstieg am oberen Fahrbandende, oder an den Zwischenstationen, aufs Podest gedreht werden.

Der Fahrbefehlstaster ist ergonomisch in die Armlehne integriert – je nach Wunsch links oder rechts. An den Rufstationen oben und unten oder an der Zwischenstation ist der Lift per Knopfdruck abrufbar. Der Antrieb startet sanft und ruckfrei. Diverse Sicherheitseinrichtungen überwachen die ruhige Fahrt.

Hochgeklappt braucht der Rigert Flow II sehr wenig Platz. Das untere Schienenende steht nur 17,5 cm bei der ersten Stufenkante vor, oder kann in einem beliebigen Winkel neben der Treppe definiert werden. Der Lift ist abschliessbar.

In wenigen Stunden wird der Rigert Flow II ohne Bauarbeiten betriebsbereit montiert.



Haltestelle oben
90° auf Podest



Haltestelle oben
Sitz ausgedreht auf Podest



Oberes Schienenende mit
Kurzauslauf 0 – 20 cm



Unteres Schienenende
nur 17,5 cm vor 1. Stufe



Einfache Bedienung mit
Wippschalter in Armlehne



Rufstelle zum Rufen und
Senden des Liftes

