



Données techniques

Entraînement / Commande:	pignon - crémaillère, pression constante
Alimentation:	transformateur 230V pour l'alimentation des accus 24V (une simple prise de courant suffit)
Vitesse:	0.12 m/sec.
Charge utile:	125 kg
Angle d'inclinaison:	0° à 70°
Stations d'appel:	2 télécommandes sans fils
Rail de guidage:	monté du côté intérieur ou extérieur de l'escalier Tube d'acier de 8 cm de diamètre revêtement par pulvérisation en différentes teintes RAL
Siège:	sûr et confortable avec ceinture de sécurité Couleur de l'entraînement: gris clair
Revêtement du siège:	divers coloris en tissu, similicuir ou cuir
Normes:	CE – ISO – TÜV
Options:	Siège pivotant automatique Place de stationnement avec station de recharge Arrêt intermédiaire avec station d'appel Fixation au mur Accoudoirs enveloppants



02/2017 Sous réserve de modifications
Reproduction, même partielle, uniquement avec l'accord écrit du fabricant

IDEART.CH



FLOW II

**Siège sur escalier
Pour les situations les plus étroites**

Rigert SA · Monte-escaliers
Fännring 2 · 6403 Küsnacht am Rigi
Téléphone: 041 854 20 10
Fax: 041 854 20 11
info@rigert.ch · www.rigert.ch



Pour les situations les plus étroites et les escaliers en colimaçon



- Utilisation à l'intérieur
- Montage à l'intérieur ou à l'extérieur de l'escalier
- Très faible encombrement du rail dans les virages
- Utilisable sur plusieurs étages
- Marche silencieuse avec départ et arrêt en douceur
- Siège pivotant pour un transfert sûr
- Ceinture de sécurité
- Entraînement puissant par accus intégrés au siège
- Utilisation possible en cas de panne de courant
- Entraînement sécurisé par pignon - crémaillère et parachute
- Repose-pieds, siège et accoudoirs repliables
- Revêtement du rail par pulvérisation de haute qualité
- Délais de livraison courts



Flow II

Le siège sur escalier avec virages aux possibilités pratiquement illimitées. Grâce à son faible encombrement, le Rigert Flow II peut être placé dans les situations les plus étroites. Une largeur d'escalier de 62 cm suffit – même s'il s'agit d'un escalier en colimaçon.

Lorsqu'il est installé à l'intérieur de l'escalier, il peut franchir jusqu'à 4 étages. Il peut effectuer des virages aussi bien vers la droite que vers la gauche, sur la même installation.

Le Rigert Flow II dispose d'un siège facilement manœuvrable avec système de pivotement breveté. Il est possible de faire pivoter le siège et le repose-pieds sans efforts vers le palier aux stations d'arrêt, permettant ainsi d'effectuer un transfert confortable.

La touche de commande est intégrée à l'accoudoir de manière ergonomique, au choix à droite ou à gauche. Les stations d'appel des arrêts du bas, du haut ou intermédiaire permettent d'appeler le siège sur simple pression d'un bouton.

L'entraînement démarre et s'arrête sans à-coups et divers éléments de sécurité surveillent la marche. Une fois replié, le siège sur escalier Rigert Flow II n'est guère encombrant. De plus, le départ du rail ne se trouve qu'à 17.5 cm devant la première marche, ou peut être tourné à côté de l'escalier. Le siège est par ailleurs verrouillable.

Le siège Rigert Flow II est posé en quelques heures et ne requiert pas de travaux d'adaptation.



Arrêt du haut à 90° sur le palier



Arrêt du haut, siège tourné vers le palier



Fin de rail court à l'arrêt du haut, de 0 - 20 cm



Départ court, seulement 17.5 cm devant la première marche



Commande aisée grâce à l'interrupteur basculant dans l'accoudoir



Stations d'appel pour l'appel ou l'envoi du siège

