



Dati tecnici

Azionamento / comando:	Pignone - cremagliera, comando a presenza uomo
Alimentazione:	Trasformatore 230 V per carica batterie 24 V (semplice presa elettrica 230 V sufficiente)
Velocità:	0.11 m/sec.
Portata:	125 kg
Angolo di inclinazione:	da 0° a 75°
Pulsantiera:	A radio, 2 pezzi (mass. 5 m)
Guida:	Montaggio nel lato interno o esterno della scala Tubolare d'acciaio, diametro 7,6 cm, verniciato a polvere di colore beige, grigio o marrone
Poltroncina:	Sicura e confortevole con cintura di sicurezza Colore del veicolo: Beige chiaro
Rivestimento della poltroncina:	Similpelle beige, bordeaux o marrone
Norme:	CE – ISO – TÜV
Opzioni:	Poltroncina girevole automatica Guida ribaltabile automatica Fermata di parcheggio con ricarica Fermata intermedia con pulsantiera di chiamata Fissaggio a muro



9/2016 sotto riserva di modifiche.
La duplicazione parziale o integrale solo in accordo con il costruttore.

IDEART.CH



PRIMO

Montascale a sedia con il più grande confort

Rigert SA · Montascale
Fännring 2 · 6403 Küssnacht am Rigi
Telefono: 041 854 20 10
Fax: 041 854 20 11
info@rigert.ch · www.rigert.ch



Il più grande confort possibile e design elegante



- Utilizzo all'interno
- Montaggio nella parte interna o esterna della scala
- Ingombro minimo della guida nelle curve
- Utilizzabile su diversi piani
- Marcia confortevole, con avvio e fermata dolce
- Poltroncina girevole, per un imbarco/sbarco sicuro
- Cintura di sicurezza
- Potenti batterie integrate sul veicolo
- Possibile utilizzo anche in mancanza di corrente elettrica
- Azionamento sicuro con pignone/cremagliera, paracadute
- Seggiolino, braccioli e poggiatesta ribaltabili
- Verniciatura a polvere di alta qualità
- Brevi termini di consegna



Primo

Il montascale per scale con curve e possibilità quasi illimitate. Disponibile in diversi colori, per un'ottimale integrazione nell'ambiente circostante della poltroncina e dalla guida. Il percorso sul lato interno della scala gli permette di superare diversi piani. L'impianto permette di percorrere curve a destra e a sinistra, anche scale strette a partire da 69 cm le quali supera senza difficoltà, e persino scale a chiocciola.

Il montascale Primo dispone di un dispositivo per far girare la poltroncina, il meccanismo si manipola senza fatica. Girando la poltroncina durante lo sbarco/imbarco ci assicura di fare questa operazione con la massima sicurezza e confort.

Il comando sul bracciolo ergonomico può essere posizionato a scelta, per mancini o manidestri. Ai singoli piani la poltroncina può essere chiamata o mandata là dove è necessaria. Il motore parte con dolcezza assicurando un percorso confortevole; le varie sicurezze sul veicolo le assicurano un viaggio tranquillo.

L'ingombro della poltroncina ribaltata è veramente minimo, inoltre la guida sporge solo 25.5 cm dal primo scalino, l'impianto è dotato di chiave.

Il montaggio viene eseguito in poche ore, senza modifiche di muratura alla scala.



Fermata sotto a 180° accanto alla scala



Fermata inferiore con seggiolino e poggiatesta ribaltati



Guida automatica aperta



Guida automatica chiusa



Semplice comando con joystick sul bracciolo



Pulsantiera per mandare e chiamare la poltroncina

